

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5xD, Ø DC: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 19
GTIN	4062406738877
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5xD.

Användningsdata:

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

Rekommendation:

Vid förborring bör matningen sänkas till 70 %.

Teknisk beskrivning

Serie	Power Drill
Antal skär Z	2
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Utkragningslängd L _A	127 mm
Effektiv längd L ₁	95 mm
för tumdiameter	3/4 tum
ISO-kod vändskär	SOGX 060305
Skruvsats för vändskär	239700 6IP2 (0,6 Nm)

NominellØ D	19
totallängd L	158 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	kräver paketborring
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar