

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 24mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 234025 24 |
| GTIN | 4062406738921 |
| Artikelklass | 21S |

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsningar upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

Rekommendation:

Vid förborring bör matningen sänkas till 70 %.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ABS® skaftdiameter D _s | 50 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Serie | Power Drill |
| Utkragningslängd L _A | 152 mm |
| ISO-kod vändskär | SOGX 080407 |
| Skruvsats för vändskär | 239700 8IP (1,3 Nm) |
| Nominell Ø D | 24 |
| Effektiv längd L ₁ | 120 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| totallängd L | 183 mm |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 5×D |
| Skaft | ABS |
| Borranvändning | kräver kryssborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | konvex krävs |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Borranvändning | kräver paketborrning |
| Invändig | ja |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Vändskärsborrar |