

Garant**GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 25
GTIN	4062406738938
Artikelklass	21S

Beskrivning**Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

Håltolerans: -0,1 / +0,35 mm

Beskrivning:

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

Användningsdata:

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

Rekommendation:

Vid förborring bör matningen sänkas till 70 %.

Teknisk beskrivning

Serie	Power Drill
Utkragningslängd L _A	158 mm
Antal skär Z	2
ABS® skaftdiameter D _s	50 mm
Effektiv längd L ₁	125 mm
Skruvsats för vändskär	239700 8IP (1,3 Nm)
Nominell Ø D	25
ISO-kod vändskär	SOGX 080407

totallängd L	189 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar