

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 30
GTIN	4062406738952
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

**Rekommendation:**

**Vid förborring** bör matningen sänkas till 70 %.

**Teknisk beskrivning**

NominellØ D	30
Skruvsats för vändskär	239700 10IP (2,8 Nm)
Antal skär Z	2
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	50 mm
ISO-kod vändskär	SOGX 100408
total längd L	216 mm
Utkragningslängd L <sub>A</sub>	185 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	150 mm

Serie	Power Drill
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5xD
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar