

**Garant****GARANT Power Drill vändskärsborr ABS®-skaft, 5×D, Ø DC: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	234025 32
GTIN	4062406738969
Artikelklass	21S

**Beskrivning****Utförande:**

De spiralformade kylkanalerna ger högsta stabilitet eftersom borkärnan inte försvagas.

**Håltolerans:** -0,1 / +0,35 mm

**Beskrivning:**

För högsta möjliga prestanda och måttnoggrannhet. Även för besvärliga borrhälsituationer upp till 5×D.

**Användningsdata:**

Med vändskärsplattor nr 234030 - 234098.

**Rekommendation:**

**Vid förborring** bör matningen sänkas till 70 %.

**Teknisk beskrivning**

NominellØ D	32
totallängd L	237 mm
ABS® skaftdiameter D <sub>s</sub>	63 mm
Serie	Power Drill
Effektiv längd L <sub>1</sub>	160 mm
Antal skär Z	2
ISO-kod vändskär	SOGX 110509
Skruvsats förvändskär	239700 15IP (2,8 Nm)

Utkragningslängd L <sub>A</sub>	199 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	5×D
Skaft	ABS
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	konvex krävs
Borranvändning	kräver paketborrning
Borranvändning	kräver paketborrning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Vändskärsborrar