

## HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114031 med kassett, obelagd, Typ: 1-6



### Beställningsdata

Ordernummer	115051 1-6
GTIN	4062406735067
Artikelklass	12B

### Beskrivning

#### Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom korslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

#### OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft  $\varnothing$ 12,7 mm.

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Skaft	Cylindriskt skaft
Antal borr	51
intervall mellan borrdiametrar	0,1 mm
Borrområde	1 - 6 mm
Serie	CleverDrill

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3	114030 2,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9	114030 2,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9	114030 4,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,6	114030 1,6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8	114030 2,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,2	114030 1,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2	114030 3,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,9	114030 1,9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1	114030 5,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1	114030 4,1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114030 4
	114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
5,5

114030 5,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
3,8

114030 3,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
3

114030 3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)  
1

114030 1

Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-6

115475 1-6