

HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114031 med kassett, obelagd, Typ: 6-10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 115051 6-10 |
| GTIN | 4062406735074 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Antal borr | 41 |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Borrområde | 6 - 10 mm |
| Serie | CleverDrill |

| | |
|-----------------|------------|
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 338 |
| Typ | N |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Spetsvinkel | 118 grad |
| Invändig | nej |
| med kassett | ja |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | 80 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 22 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 18 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 30 m/min | K |
| CuZn | lämplig | 40 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |

Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
9

114030 9

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5 | 114030 8,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8 | 114030 8 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9 | 114030 8,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4 | 114030 7,4 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9 | 114030 9,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2 | 114030 7,2 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7 | 114030 8,7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5 | 114030 7,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1 | 114030 9,1 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7 | 114030 7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8 | 114030 8,8 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5 | 114030 9,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8 | 114030 6,8 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7 | 114030 6,7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10 | 114030 10 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5 | 114030 6,5 |
| | 114030 7,1 |

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
7,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
9,2

114030 9,2

Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 6-10

115475 6-10