

HOLEX CleverDrill spiralborrssats HSS nr 114031 med kassett, obelagd, Typ: 1-10C



Beställningsdata

Ordernummer	115051 1-10C
GTIN	4062406742324
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrhålleregenskaper genom korslipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår. **Stor sortimentväska** 1 mm – 10 mm med 150 spiralborrar: vardera 1 st Ø 1 – 6, vardera 5 st Ø 6,5 – 10. Idealisk för montering och verkstad.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Teknisk beskrivning

Antal borrar	150
Antal skär Z	2
intervall mellan borrhålleregenskaper	0,5 mm
Borrhålleregenskaper	1 - 10 mm
Skaft	Cylindriskt skaft

Serie	CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	ja
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5	
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5	114030 1,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2	114030 2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3	114030 3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5	114030 7,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 7	114030 7
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5	114030 3,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 9	114030 9
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8	114030 8
	114030 1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum)
4

114030 4

Kassett tom, för spiralborr DIN 338 Typ 1-10C

115475 1-10C