



HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 1-6



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 115056 1-6 |
| GTIN | 4062406742331 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborrar DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borr för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöp spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft \varnothing 12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 6 mm

Antal borrar: 51

intervall mellan borrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----|
| Antal borrar | 51 |
|--------------|----|

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Antal skär Z | 2 |
| intervall mellan borrdiametrar | 0,1 mm |
| Borrområde | 1 - 6 mm |
| Serie | CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 338 |
| Typ | N |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Spetsvinkel | 118 grad |
| Invändig | nej |
| med kassett | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | 80 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 60 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 22 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 18 m/min | P |
| GG(G) | mindre lämplig | 30 m/min | K |
| CuZn | lämplig | 40 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,8 | 114030 4,8 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,9 | 114030 4,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5 | 114030 1,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,1 | 114030 4,1 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6 | 114030 6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,7 | 114030 2,7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,9 | 114030 2,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3 | 114030 3 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,6 | 114030 4,6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,1 | 114030 2,1 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,2 | 114030 3,2 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,7 | 114030 5,7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,4 | 114030 5,4 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,3 | 114030 1,3 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,7 | 114030 3,7 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,8 | 114030 3,8 |

| | |
|---|------------|
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,1 | 114030 1,1 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,9 | 114030 1,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5 | 114030 4,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,6 | 114030 3,6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,4 | 114030 2,4 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2 | 114030 4,2 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5 | 114030 3,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,6 | 114030 5,6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1 | 114030 1 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5 | 114030 5,5 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,3 | 114030 2,3 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,8 | 114030 2,8 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,6 | 114030 2,6 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,4 | 114030 3,4 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4 | 114030 4 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,9 | 114030 3,9 |
| HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,1 | 114030 5,1 |
| | 114030 3,1 |

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,3

114030 4,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,8

114030 5,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,7

114030 4,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,3

114030 5,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,9

114030 5,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5

114030 5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,2

114030 2,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,7

114030 1,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,2

114030 1,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,8

114030 1,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,4

114030 4,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,2

114030 5,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,4

114030 1,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5

114030 2,5

114030 1,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp.
tum) 1,6
