




HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 6-10



Beställningsdata

Ordernummer	115056 6-10
GTIN	4062406742348
Artikelklass	12B

Beskrivning

Utförande:

Sammansatt av spiralborrar DIN 338.

HOLEX CleverDrill: Stabil borrhör för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrhörstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

OBS!:

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 6 - 10 mm

Antal borrhör: 41

intervall mellan borrhördiametrar: 0,1 mm

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
intervall mellan borrhördiametrar	0,1 mm
Borrområde	6 - 10 mm
Antal borrhör	41
Skaft	Cylindriskt skaft

Serie	CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

Tillbehör

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,3

114030 7,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10

114030 10

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,8

114030 8,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,7

114030 9,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,9

114030 6,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,3

114030 9,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,3

114030 6,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,7

114030 8,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,1

114030 8,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,9

114030 9,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,4

114030 7,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,6

114030 7,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,3

114030 8,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,1

114030 9,1

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,1

114030 7,1

114030 8,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6

114030 6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,7

114030 7,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,2

114030 9,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,7

114030 6,7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,4

114030 8,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,2

114030 8,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,9

114030 7,9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,4

114030 6,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,6

114030 8,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5

114030 6,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,1

114030 6,1

114030 7,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,2

114030 6,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,8

114030 7,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,4

114030 9,4

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,6

114030 9,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,6

114030 6,6

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,8

114030 9,8