


**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborrsats HSS nr 114031 som påfyllningssats, obelagd, Typ: 1-10,5****Beställningsdata**

Ordernummer	115056 1-10,5
GTIN	4062406742362
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

Sammanfatt av spiralborrar DIN 338.

**HOLEX CleverDrill:** Stabil borrar för alla standardtillämpningar. Förbättrade borrarstartegenskaper genom kors slipning. Kärntjocklek och kärnkona normala. Profilslipade. Yta: Bronsfärganlöpt spiralspår.

**OBS!:**

Storlek 13,2 - 20: Med ingjutet skaft Ø12,7 mm.

Invändig: nej

Skaft: Cylindriskt skaft

Antal skär Z: 2

Borrområde: 1 - 10,5 mm

Antal borrar: 24

Kärnhåls-Ø: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm

intervall mellan borrar diametrar: 0,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
------------	------------------------

Borrområde	1 - 10,5 mm
Antal borrh	24
Antal skär Z	2
Skaft	Cylindriskt skaft
intervall mellan borrhdiamentrar	0,5 mm
Serie	CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 338
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h8
Spetsvinkel	118 grad
Invändig	nej
med kassett	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborrh

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	80 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	60 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	50 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	32 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	22 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	18 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	30 m/min	K
CuZn	lämplig	40 m/min	N
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2

114030 4,2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3

114030 3,3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9

114030 9

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7,5

114030 7,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 7

114030 7

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,5

114030 3,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 3

114030 3

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,5

114030 10,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2

114030 2

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8

114030 8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5

114030 8,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8

114030 6,8

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 9,5

114030 9,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5

114030 2,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1,5

114030 1,5

HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,5	114030 4,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,5	114030 6,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10	114030 10
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 1	114030 1
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 5,5	114030 5,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 4	114030 4
HOLEX CleverDrill spiralborr HSS N Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6