

**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 2,5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 113006 2,5    |
| GTIN         | 4062406742263 |
| Artikelklass | 12B           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**OBS!:**

Efterföljande produkt till nr 113005.

**Teknisk beskrivning**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Spetsvinkel                                | 118 grad          |
| Spännspårlängd $L_c$                       | 14 mm             |
| totallängd $L$                             | 43 mm             |
| Norm                                       | DIN 1897          |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$      | 10,3 mm           |
| Nominell Ø $D_c$                           | 2,5 mm            |
| Tolerans nom.-Ø                            | h8                |
| Skaftdiameter $D_s$                        | 2,5 mm            |
| Antal skär $Z$                             | 2                 |
| Matning $f$ i stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm/v         |
| Skaft                                      | Cylindriskt skaft |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Serie        | CleverDrill |
| Beläggning   | obelagd     |
| Skärmaterial | HSS         |
| Typ          | N           |
| Invändig     | nej         |
| Färgring     | Utan        |
| Produktslag  | Spiralborr  |

## Användardata

|                               | Lämplighet | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast              | lämplig    | 80 m/min       | N       |
| Alu (kortspånig)              | lämplig    | 63 m/min       | N       |
| Alu > 10% Si                  | lämplig    | 50 m/min       | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig    | 35 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig    | 32 m/min       | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig    | 25 m/min       | P       |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | lämplig    | 20 m/min       | P       |
| GG(G)                         | lämplig    | 30 m/min       | K       |
| CuZn                          | lämplig    | 40 m/min       | N       |
| Olja                          | lämplig    |                |         |
| vått maximal                  | lämplig    |                |         |

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill kortborrsats HSS nr 113006, typ N med kassett Typ 1-10

113515 1-10