

HOLEX**HOLEX CleverDrill spiralborr HSS, obelagd, Ø DC h8: 8,7mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 113006 8,7 |
| GTIN | 4062406742980 |
| Artikelklass | 12B |

Beskrivning**Utförande:**

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

OBS!:

Efterföljande produkt till nr 113005.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------|
| Spetsvinkel | 118 grad |
| Rekommenderat maximalt borrhjup L_2 | 27 mm |
| Tolerans nom.-Ø | h8 |
| Skaftdiameter D_s | 8,7 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Spännspårlängd L_c | 40 mm |
| Nominell Ø D_c | 8,7 mm |
| Norm | DIN 1897 |
| totallängd L | 84 mm |
| Matning f i stål < 750 N/mm ² | 0,1 mm/v |
| Skaft | Cylindriskt skaft |

| | |
|--------------|-------------|
| Serie | CleverDrill |
| Beläggning | obelagd |
| Skärmaterial | HSS |
| Typ | N |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Spiralborr |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|------------|----------|---------|
| Aluminium, plast | lämplig | 80 m/min | N |
| Alu (kortspånig) | lämplig | 63 m/min | N |
| Alu > 10% Si | lämplig | 50 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 35 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 32 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 25 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 20 m/min | P |
| GG(G) | lämplig | 30 m/min | K |
| CuZn | lämplig | 40 m/min | N |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |