

**HOLEX****HOLEX CleverDrill spiralborr lång HSS N, obelagd, Ø DC h8: 2,9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116051 2,9
GTIN	4062406745080
Artikelklass	12B

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

**Rekommendation:****Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**OBS!:**

Passande NC-förborrar nr 112120, 112140 och 112170 med **142° spetsvinkel** för ökad processäkerhet

**Efterföljande produkt till nr 116050.**

**Teknisk beskrivning**

Spetsvinkel	118 grad
Nominell Ø D <sub>c</sub>	2,9 mm
Rekommenderat maximalt borrhjup L <sub>2</sub>	61,7 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	66 mm
totallängd L	100 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,9 mm
Norm	DIN 340

Skaft	Cylindriskt skaft
Serie	CleverDrill
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	64 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	52 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	40 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	26 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	26 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	lämplig	24 m/min	K
CuZn	lämplig	32 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		