



Kabelvinda, Typ: 15



Beställningsdata

Ordernummer	081193 15
GTIN	4062406745714
Artikelklass	02A

Beskrivning

Utförande:

Kabelvinda med **styrd utdrags- och upprullningsautomatik, flera spärrlägen per varv**. Höghållfast slutet **plasthölje**. Termiskt **överlastskydd**, robust H07RN-F neoprenkabel med kopplingsanslutning.

Enkel vägg- eller takmontering med **180° rotationsområde**.

Funktion:

IP24: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men kontakt bör undvikas.

Användningsdata:

Förbättrad ergonomi tack vare avlastat arbete och för bättre ordning på arbetsplatsen med mindre risk för olyckor och skador till följd av slangar på golvet.

OBS!:

Fjäderdriven slangupprullare, se nr 080066 till 080079.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
märkeffekt utrullad	2000 (16 A) W
Kabelklass	H07RN-F
märkspänning	230 V

Bredd	175 mm
IP-skyddsklass	IP 24
höjd	390 mm
material kabel	Neoprengummi
nätfrekvens	50 Hz
kabelkonstruktion	3G1,5
kabellängd	15 m
Antal uttag	1
Längd	429 mm
Produktslag	Kabelvinda