

**Garant****CNMG 120404, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250156 HB7415-1
GTIN	4062406734886
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7415-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 90 m/min
spån-brytare	TIM
ISO-kod vändskär	CNNG 120404
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerans	M
Primäranvändning	S
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	HM
Hörnradie	0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning