

**Garant****DNMG 150608, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250660 HB7415-1
GTIN	4062406749330
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	S
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
spån-brytare	TIS
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Skärmaterial	HM
Sort	HB7415-1
Antal byten/skär	4
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2 mm

Skärförhållande

kontinuerligt

Produktslag

Vändskär för svarvning