

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7415-1
GTIN	4062406749347
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Sort	HB7415-1
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Antal byten/skär	4
Tolerans	M

spån-brytare	TIM
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,8 mm
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för svarvning