

Garant**DNMG 150604, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250760 HB7415-1
GTIN	4062406749354
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 150604 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 40 - 90 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
spån-brytare	TIM
Hörnradie	0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	40 - 90 m/min
Sort	HB7415-1
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning