

**Garant****SNMG 120408, Sort: HB7415-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	8
Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415-1
spån-brytare	TIM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 90 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	S

ISO-kod vändskär

SNMG 120408

Produktlag

Vändskär för svarvning