

**Garant****WNMG 080404, Sort: HB7415-1**

## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 251962 HB7415-1 |
| GTIN         | 4062406749484   |
| Artikelklass | 21G             |

## Beskrivning

WNMG 080404 HB7415-1 Sort: HB7415-1  
spån-brytare: TIS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 110 m/min

## Teknisk beskrivning

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Matning $f$                           | 0,1 - 0,2 mm/v                      |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 2 mm                          |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Grovbearbetning till finbearbetning |
| spån-brytare                          | TIS                                 |
| Skärförhållande                       | kontinuerligt                       |
| Primäranvändning                      | S                                   |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 50 - 110 m/min                      |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Antal byten/skär | 6                      |
| Hörnradie        | 0,4 mm                 |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080404            |
| Skärmaterial     | HM                     |
| Sort             | HB7415-1               |
| Produktslag      | Vändskär för svarvning |