


Garant**WNMG 080412, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 252072 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749514 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 40 - 90 m/min |
| Sort | HB7415-1 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 4 mm |
| spån-brytare | TIM |
| Antal byten/skär | 6 |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080412 |
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Tolerans | M |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Primäranvändning | S |
| Skärmaterial | HM |

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktlag

Vändskär för svarvning