

Garant**CCMT 120408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7415-1
GTIN	4062406749583
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	S
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Antal byten/skär	2

Sort	HB7415-1
spån-brytare	TIS
Produktslag	Vändskär för svarvning