

Garant**DC.T 11T304, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260359 HB7415-1
GTIN	4062406749644
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
spån-brytare	TIS
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Sort	HB7415-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	HM
Primäranvändning	S
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning