


Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7415-1
GTIN	4062406749668
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Sort	HB7415-1
Antal byten/skär	4
spån-brytare	TIS
Primäranvändning	S
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning