


Garant**SCMT 120404, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260748 HB7415-1 |
| GTIN | 4062406749675 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

SCMT 120404 HB7415-1 Hörnradie: 0,4 mm
Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Sort | HB7415-1 |
| Primäranvändning | S |
| ISO-kod vändskär | SCMT 120404 |
| Skärmaterial | VHM |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Matning f | 0,05 - 0,3 mm/v |
| spån-brytare | TIS |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 110 m/min |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |