

**Garant****TCMT 16T304, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260956 HB7415-1
GTIN	4062406749699
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Sort	HB7415-1
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Primäranvändning	S
spån-brytare	TIS
Antal byten/skär	3
Matning $f$	0,05 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304

Produktslag

Vändskär för svarvning