

Garant**VC.T 160402, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261370 HB7415-1
GTIN	4062406749774
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	TIS
Sort	HB7415-1
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Tolerans	M
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	HM
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	S

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Produktslag	Vändskär för svarvning