

**Garant****VC.T 110304, Sort: HB7415-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261366 HB7415-1
GTIN	4062406749767
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	S
spån-brytare	TIS
Antal byten/skär	2
Hörradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	VCMT 110304
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7415-1
Skärmaterial	HM
Tolerans	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 110 m/min

Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning