

Garant**VBMT 160408, Sort: HB7415-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Artikelklass	21G

Beskrivning

VBMT 160408 HB7415-1 Sort: HB7415-1
spån-brytare: TIS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 110 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	TIS
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 110 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	2

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	HM
Sort	HB7415-1
Primäranvändning	S
Matning f	0,05 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning