


Garant**CNMG 120404, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250156 HU7305-1
GTIN	4062406745585
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120404 HU7305-1 Sort: HU7305-1
spån-brytare: AM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Primäranvändning	N

Beläggning	obelagd
spån-brytare	AM1
Sort	HU7305-1
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning