

Garant**DNMG 110404, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110404 HU7305-1 Sort: HU7305-1
spån-brytare: AM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AM1
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Primäranvändning	N

Sort	HU7305-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Tolerans	M
ISO-kod vändskär	DNMG 110404
Produktslag	Vändskär för svarvning