

**Garant****DNMG 150604, Sort: HU7305-1**

## Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 250760 HU7305-1 |
| GTIN         | 4062406749811   |
| Artikelklass | 21G             |

## Beskrivning

DNMG 150604 HU7305-1 Sort: HU7305-1  
spån-brytare: AM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 400 - 700 m/min

## Teknisk beskrivning

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| spån-brytare     | AM1             |
| Hörnradie        | 0,4 mm          |
| Antal byten/skär | 4               |
| Tolerans         | M               |
| Skärmaterial     | HM              |
| Matning $f$      | 0,05 - 0,6 mm/v |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 400 - 700 m/min        |
| Sort                                  | HU7305-1               |
| Beläggning                            | obelagd                |
| Tilldelning huggning/skrubb           | Finbearbetning         |
| ISO-kod vändskär                      | DNMG 150604            |
| Primäranvändning                      | N                      |
| Skärdjup $a_p$                        | 0,2 - 5 mm             |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent     |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning |