


**Garant****WNMG 060408, Sort: HU7305-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 060408 HU7305-1 Sort: HU7305-1  
spån-brytare: AM1  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 400 - 700 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	N
Hörnradie	0,8 mm
Tolerans	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	400 - 700 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	WNMG 060408

Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	6
spån-brytare	AM1
Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Sort	HU7305-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Beläggning	obelagd
Produktslag	Vändskär för svarvning