


Garant**WNMG 080404, Sort: HU7305-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HU7305-1
GTIN	4062406749897
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080404 HU7305-1 Sort: HU7305-1
spån-brytare: AM1
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 5 mm
Matning f : 0,05 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 400 - 700 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,6 mm/v
Skärmaterial	HM
Skärdjup a_p	0,2 - 5 mm
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 700 m/min
Hörnradie	0,4 mm

Primäranvändning	N
Sort	HU7305-1
Tolerans	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
spån-brytare	AM1
Produktslag	Vändskär för svarvning