


Garant**CNMG 120408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	250322 HB7130-2
GTIN	4062406749910
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 120408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm

ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning