

**Garant****CNMG 120404, Sort: HB7130-2**

### Beställningsdata

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 250156 HB7130-2 |
| GTIN         | 4062406749286   |
| Artikelklass | 21G             |

### Beskrivning

CNMG 120404 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

### Teknisk beskrivning

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Skärdjup $a_p$              | 0,5 - 4 mm     |
| Tolerans                    | M              |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| ISO-kod vändskär            | CNMG 120404    |
| Antal byten/skär            | 4              |
| Matning $f$                 | 0,1 - 0,4 mm/v |

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Sort                                  | HB7130-2               |
| Skärmaterial                          | HM                     |
| Skärförhållande                       | snitt intermittent     |
| Skärhastighet $v_c$ primär användning | 70 - 240 m/min         |
| Primäranvändning                      | M                      |
| spån-brytare                          | VM                     |
| Hörnradie                             | 0,4 mm                 |
| Produktslag                           | Vändskär för svarvning |