

Garant**WNMG 080412, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080412 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min
Sort	HB7130-2
spån-brytare	VG
ISO-kod vändskär	WNMG 080412

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	M
Hörnradie	1,2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning