

**Garant****WNMG 080408, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WN.G 080408 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 240 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VM
Skärmaterial	HM
Sort	HB7130-2
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Tolerans	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	6
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning