

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Artikelklass	21G

Beskrivning

VN.G 160408 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7130-2
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	HM

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Tolerans	M
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	M
Produktslag	Vändskär för svarvning