

**Garant****WNMG 080404, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Artikelklass	21G

## Beskrivning

WNMG 080404 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
spån-brytare	VS
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradi	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min

Sort	HB7130-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning