

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7130-2
GTIN	4062406750121
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Skärmaterial	HM
spån-brytare	VS
Sort	HB7130-2
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm

Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	2
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning