


Garant**SCMT 09T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	VS
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7130-2
Skärmaterial	HM
Antal byten/skär	4
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent

Primäranvändning	M
Produktlag	Vändskär för svarvning