

Garant**TCMT 110204, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 110204 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	TCMT 110204

Sort	HB7130-2
spån-brytare	VS
Produktslag	Vändskär för svarvning