

**Garant****TCMT 16T304, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

TCMT 16T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sort	HB7130-2
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning