

Garant**TC.T 16T304, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Artikelklass	21G

Beskrivning

TC.T 16T304 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	3
Tolerans	M
Hörnradi	0,4 mm
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Sort	HB7130-2

Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Skärmaterial	HM
spån-brytare	VM
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning