


Garant**SC.T 120408, Sort: HB7130-2**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7130-2
GTIN	4062406750312
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7130-2 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7130-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	M
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent

Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7130-2
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
spån-brytare	VM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning