


**Garant****SC.T 120404, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	260765 HB7130-2
GTIN	4062406750305
Artikelklass	21G

## Beskrivning

SC.T 120404 HB7130-2 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7130-2

spån-brytare: VM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmMatning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 240 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Antal byten/skär	4
Skärmaterial	HM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	M

Sort	HB7130-2
Tolerans	M
spån-brytare	VM
Hörnradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	SCMT 120404
Skärförhållande	snitt intermittent
Produktslag	Vändskär för svarvning