

Garant**TCMT 16T308, Sort: HB7130-2****Beställningsdata**

Ordernummer	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Artikelklass	21G

Beskrivning

TCMT 16T308 HB7130-2 Sort: HB7130-2
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 240 m/min
Primäranvändning	M
ISO-kod vändskär	TCMT 16T308
Sort	HB7130-2
Hörnradi	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm

Tolerans	M
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Produktslag	Vändskär för svarvning