

**Garant****VBMT 160404, Sort: HB7130-2**

## Beställningsdata

Ordernummer	261152 HB7130-2
GTIN	4062406750398
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VBMT 160404 HB7130-2 Sort: HB7130-2  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	80 - 270 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	VS
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7130-2
Produktslag	Vändskär för svarvning